

AANBOORZADEL Ø40 X 1/2 X 1/2

Product Images



Omschrijving

Let op: bij het onderdruk aanboren van de zadels moet er gebruik gemaakt worden van een FULL flow afsluiter. De IT-VIENNA serie volstaat hier.

Om vanuit de ringleiding een aftakking te maken kunt u een T-insteekkoppeling of een snelaftakking gebruiken. De T-insteekkoppelingen zijn in grotere doorlaten beschikbaar en worden vooral gebruikt om grote aftakkingen te maken die ook tot het primaire netwerk behoren. Zij moeten in een vroeg stadium worden ingepland en zijn lastig achteraf te monteren.

Met snelaftakkingen kunt u als de ringleiding gemonteerd is op eenvoudige en snelle wijze een zakleiding maken. Door de ingebouwde zwanenhals in de snelaftakking zal er geen condens uit de ringleiding in zakleiding komen, zodat u drogere lucht gebruikt. U monteert de snelaftakking om de ringleiding en boort hem horizontaal aan door het draadgat. Hierna sluit u het draadgat met een plug. Schroef een insteekkoppeling met buitendraad in de snelaftakking en monteer de zakleiding.

Additional Information

EAN Code	8719426309971
Artikelnummer	SIC-R208.040.040
Omschrijving	Aanboorzadel 1/2" x 1/2"
Aansluiting 1	Binnendraad
Aansluiting 2	Binnendraad
Draadmaat 2	1/2"
Kleur	RAL 5015 (blauw)
Materiaal wartel	Polyamide
Merk	Sicomat
Diameter	Ø40 mm
Draadmaat	1/2"
Materiaal	Kunststof
Vorm	Aanboorzadel
Draadsoort	BSPP